

HOLE IN ONE®

MAGNETSÖKSYSTEM FÖR ELDOSOR

HOLE IN ONE® magnetsöksystem underlättar för snickaren vid montering av alla typer av plattor och panel över eldosor. **HOLE IN ONE®** systemet är anpassat till alla eldosor på Svenska och Norska marknaderna och föres av ledande byggvarugrossister/byggvaruhandlare.

Följande **HOLE IN ONE®** produkter finns i din världsorderade butik. Ingående artiklar kan även köpas separat.



Art. nr. 800
HOLE IN ONE®



Art. nr. 8:21
Sökare



Art. nr. 8:22
Insats för apparatdosa. Håldiameter i vägg ca 75 mm



Art. nr. 8:22
Insats för apparatdosa. Håldiameter i vägg ca 75 mm



Art. nr. 8:23
Insats för kopplingsdosa. Håldiameter i vägg ca 85 mm



Art. nr. 8:24
Insats för takdosa. Håldiameter i tak/vägg ca 85 mm

NU MED EN
EXTRA ARTIKEL 8:22



Art. nr. 800N
HOLE IN ONE®



Art. nr. 8:21N
Sökare



Art. nr. 8:22N
Insats för apparatdosa. Håldiameter i vägg ca 75 mm



Art. nr. 8:22N
Insats för apparatdosa. Håldiameter i vägg ca 75 mm



Art. nr. 8:24N
Insats för takdosa. Håldiameter i tak/vägg ca 85 mm

NU MED EN
EXTRA ARTIKEL 8:22N



Art. nr. 2000
Supersökare med stämpelmarkör



Art. nr. 2004
Sats för dubbeldosa



Art. nr. 8:21
Sökare



Art. nr. 8:25
Insats för dubbeldosa. Håldiameter i vägg ca 75 mm x 3 överlappande



Art. nr. 2005
Sats för apparatdosa 1 1/2



Art. nr. 8:21
Sökare



Art. nr. 8:26
Dosinsats för apparatdosa 1 1/2. Håldiameter i vägg ca 75 mm x 2 överlappande



Art. nr. 8:26
Dosinsats för apparatdosa 1 1/2. Håldiameter i vägg ca 75 mm x 2 överlappande



Placera HOLE IN ONE insatsen i eldosan.



Montera gipsplattan / panelen.



Sök upp den dolda insatsen med HOLE IN ONE sökare 8:21 eller Supersökare 2000 och märk ut centrum.



Borra hål med hålborr, ställ borret så långt ut som möjligt.



Tag ut insatsen och arbetsmomentet är utfört.

HOLE IN ONE® – ett enkelt sätt att arbeta på

Återförsäljare:

JIJ-plast

Tel. 042-22 00 15 info@jij-plast.se www.jij-plast.se



innehåller magneter